



LED akumulátorové pracovné svetidlo, Typ: MAG



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081516 MAG
GTIN	5708997354001
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové pracovné svetidlo s LED s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným prídržným magnetom.

Funkcia:

IP20: Existuje ochrana proti vniknutiu cudzích telies s $\varnothing < 12$ mm, ale malo by sa zabrániť dotyku, okrem toho neexistuje ochrana pred vodou.

Rozsah balenia:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Technický opis

Svetelný tok	300 - 500 lm
Napätie akumulátora	3,7 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Osvetľovacie teleso	LED modul

Kapacita akumulátora	2,2 Ah
Svetelný tok Úroveň 2	150 lm
Trvanie osvetlenia	2,5 h
Celková dĺžka	260 mm
Trvanie osvetlenia úroveň 2	5 h
Stupeň ochrany krytom IP	IP 20
Celková šírka	61 mm
Hmotnosť	273 g
Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	MAG
Druh produktu	Pracovné svetidlo

Príslušenstvo

USB nabíjačka Typ CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------