

## HEDI

### Navíjačka káblov, Typ: 15N2



#### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081197 15N2
GTIN	4003644000494
Trieda položky	08B

#### Popis

##### Prevedenie:

Káblový bubon s **riadeným automatickým vysúvaním a navíjaním, viacnásobné blokovanie na jedno otočenie**. Vysoko odolné, uzavreté **plastové teleso**. Tepelná **ochrana proti preťaženiu**, robustný neoprénový kábel H07RN-F s pripojovacou spojkou. Jednoduchá montáž na stenu alebo strop s **rozsahom natočenia 150°**.

##### Funkcia:

IP 24 Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s  $\varnothing < 12$  mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

##### Použitie:

Lepšia ergonómia vďaka práci s odľahčeným ťahom, ako aj udržiavanie poriadku a predchádzanie riziku nehôd a zranení spôsobených káblami ležiacimi na podlahe.

##### Upozornenie:

Hadicové navíjaky s pružinovým pohonom pozri č. 080066 až 080079.

#### Technický opis

Typ	15N2
Dĺžka	361 mm
Výška	450 mm
Dĺžka kábla	15 m

Zloženie kábla	5G2,5
Menovitý výkon rozvinutý	5000 (16 A) W
Materiál kábla	Neoprénová guma
Šírka	208 mm
Trieda kábla	H07RN-F
Materiál krytu	Plast
Menovité napätie	400 V
Stupeň ochrany krytom IP	IP 24
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Druh produktu	Navíjačka káblov