

**Diamantový plech, Zrinitosť: D126µm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	529112 D126
GTIN	4007220806388
Trieda položky	53B

Popis**Prevedenie:**

Flexibilný diamantový plech, s **povrchom diamantového brúsneho zrna na oboch stranách**.
Výška so zrnom 0,7 mm.

Použitie:

Ideálne pre brúsne práce na konkávných a konvexných povrchoch.

Upozornenie:

Diamantové pilníky je možné čistiť v petroleji pomocou kovovej kefy (napr. 576000).

Technický opis

Zrinitosť	D126
Stupeň jemnosti	stredný
Rozmery	35×350 mm
Brusivo	Diamant
Skratka pre brusivo	D
Šírka	35 mm
Výška	0,7 mm
Dĺžka	350 mm
Druh produktu	Diamantový pilník

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V_c	Kód ISO
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
Oceľ < 67 HRC	vhodný		
Karbid volfrámu (HM)	vhodný		
INOX	vhodný		
Ti	vhodný		
GG(G)	vhodný		
Plast, sklolaminát	vhodný		
Kameň	podmienene vhodný		