



## LED akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: UNIFORM



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081516 UNIFORM
GTIN	5708997354070
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

**Akumulátorové pracovné svietidlo s LED** s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným prídržným magnetom. Nová generácia verzie **UNIFORM**. **Mimoriadne robustné**, s inteligentným ukazovateľom stavu nabitia a prídavným bodovým svetlom. Spona na opasok.

**Vysokovýkonná LED technológia COB** pre mimoriadne jasné, **homogénne ploché svetlo v dvoch stupňoch jasu**.

#### Funkcia:

IP65: Skladá sa z ochrany proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a z ochrany proti vniknutiu prachu (prachotesné), ako aj úplná ochrany proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane nabíjacej stanice a nabíjacieho kábla USB.

### Technický opis

Svetelný tok	500 lm
Napätie akumulátora	3,7 V
Osvetľovacie teleso	LED modul

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok Úroveň 2	250 lm
Kapacita akumulátora	3 Ah
Celková dĺžka	190 mm
Celková šírka	60 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 65
Trvanie osvetlenia	3 h
Trvanie osvetlenia úroveň 2	6 h
Hmotnosť	265 g
Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	UNIFORM
Druh produktu	Pracovné svetidlo

## Príslušenstvo

USB nabíjačka Typ CABLE	081512 CABLE
-------------------------	--------------