

**LOCTITE****Lepidlá na poistky skrutky, 250 ml, Označenie výrobcu: 2701**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	083303 2701
GTIN	5010266191508
Trieda položky	04L

## Popis

### Prevedenie:

Použitie poistiek skrutiek zabraňuje nechcenému uvoľneniu a povoleniu skrutkových spojov. Jednokomponentné, anaeróbne lepidlá sú vhodné pre všetky typy a tvary závitov. Skrutkové spoje sa utesnia. Spoľahlivo sa zabráni zažratiu.

### Tekutá poistka skrutky.

#### Použitie:

**S nízkou pevnosťou** – Uvoľnenie s normálnym nástrojom je dobre možné.

**Stredne pevné** – Uvoľnenie ešte možné s normálnym nástrojom.

**Vysoko pevné** – Uvoľnenie je možné iba so špeciálnym nástrojom alebo ohriatím (>150 °C). Ideálny na pasívne povrchy, ako napr. vysokolegované chróm-niklové ocele.

#### Upozornenie:

Závitové časti pred nanesením poistky skrutky vyčistíte univerzálnym čističom č. 083391 a č. 083392. Rýchla a jednoduchá manipulácia pre 50 ml fľaše s č. 083344 veľ. 50.

## Technický opis

Označenie výrobcu	LOCTITE 2701
Označenie nebezpečných látok	GHS07: Výkričník

pre veľkosť závitú M do	M20
minimálny odtrhávací moment	38 Nm
Chemický podklad	Dimetacrylater
Teplota skladovania	8 - 21 °C
Farba	zelená
Odolnosť od dátumu výroby	17 Mesiac
Teplota Rozsah použitia	-55 - 150 °C
Objem náplne	250 ml
Tvar	tekuté
Bod vzplanutia	93 °C
maximálna škára	0,1 mm
vhodné pre rozsah použitia	Lepidlá na poistky skrutky
vhodné pre rozsah použitia	lepidlo na funkčné spoje
vhodné pre rozsah použitia	galvanizované plochy
vhodné pre materiál	Kov
Vlastnosť	fluoreskujúci pod UV svetlom
Vlastnosť	tesniace
Vlastnosť	znášajúci olej
Vlastnosť	odolné proti vibráciám
Vlastnosť	zabranuje zadretiu
Funkčná pevnosť podľa	6 h
Pevnosť bez fixácie podľa	10 min
Dynamická viskozita	500 - 900 mPas
Demontáž	ťažký
Trieda pevnosti	vysoká pevnosť
Tesnosť	1,1 g/cm <sup>3</sup>
Atribút Názov produktu	250 ml
Druh produktu	Lepidlá na poistky skrutky

