

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhan metrický $\varnothing d = 5 \text{ mm}$, TiN,
Štvorhran: 2,5mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 293059 2,5 |
| GTIN | 4062406129507 |
| Trieda položky | 29L |

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Výroba štvorhranných profilov $> 9 \text{ mm}$ sa odporúča len pri materiáloch, ktoré sa ľahko obrábajú (vyšší úber materiálu).

Technický opis

| | |
|------------------|--------|
| L | 4 mm |
| Rozmer cez steny | 2,5 mm |

| | |
|------------------|---|
| Rezný materiál | HSS |
| Tolerancia | 0,06 až 0,09 mm |
| Profil | Štvorhran |
| L ₁ | 10 mm |
| Ø d | 5 mm |
| Povrchová úprava | TiN |
| Druh produktu | Drážkové nástroje a nástroje na obrábanie profilov |