

Garant

Vložka na pretláčanie profilu, vnútorný švorhran palcový Ø d = 8 mm, TiN,
Štvorhran: 7/32palec

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	293090 7/32
GTIN	4062406129590
Trieda položky	29L

Popis**Prevedenie:**

S povrchovou úpravou TiN.

Použitie:

Na výrobu profilov **v jednom pracovnom kroku.**

Vhodné pre:

Držiak pre profilový trň č. 293020 – 293079.

Upozornenie:

- **Špeciálne veľkosti a profily sú k dispozícii na vyžiadanie.**
- **Podrobné normované hodnoty nájdete v našej aplikácii ToolScout.**

Technický opis

L	10,5 mm
Rezný materiál	HSS
Tolerancia	0,13 až 0,16 mm
Profil	Štvorhran

L ₁	18 mm
Ø d	8 mm
Povrchová úprava	TiN
Druh produktu	Drážkové nástroje a nástroje na obrábanie profilov