



Digitálny výškomer TESA-HITE, Typ: 400



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445245 400
GTIN	7630041143607
Trieda položky	45B

Popis

Prevedenie:

Presné, **veľmi odolné**, ručne nastaviteľné výškomery. Dynamické dotykové snímanie obrobku s vždy rovnakou meracou silou. Jednoduchá obsluha vďaka veľkým čísliciam a symbolom meracích funkcií.

- **Optoelektronický merací systém TESA Opto- μ . Inkrementálne delená sklenená stupnica s referenčným bodom pre vysokú presnosť.**
- **Veľká, prehľadná obrazovka s číslicami s výškou 21 mm a intuitívnymi symbolmi. Farebný displej a podsvietenie pre lepšiu čitateľnosť.**
- **Veľmi dlhá výdrž batérie pre merania nezávislé od siete.**
- **Prijemné používanie vďaka viacjazyčnej kontextovej nápovede v aktívnych funkciách.**
- **Výrazne rýchlejšie meranie bodov obratu (min, max, \emptyset) vďaka patentovanej technológii Quickcenter Dynamic.**
- **Vzduchové vankúše pre jednoduchú a plynulú prácu.**

Výhoda:

Obzvlášť vhodné **pre použitie vo výrobní oblasti**. Predná strana panela s ochranou krytom IP65.

Použitie:

Na meranie výšok a stupňov, priemerov, rozstupov otvorov, širok drážok a odchylok súbežnosti atď.

Rozsah balenia:

Základný prístroj s ovládacím pultom, merací nástavec, referenčný kus, napájací kábel, štandardný merací nástavec s guľôčkou z tvrdého kovu Ø 5 mm, sieťový zdroj 110 – 240 V, opätovne nabíjateľný li-ion akumulátor. **Kalibračný certifikát SCS.**

Zvláštne príslušenstvo:

Rozličné špeciálne príslušenstvo sa dodáva na vyžiadanie. Súprava meracích snímačov č. 445266 a č. 445267, rádiový vysielateľ TLC-BLE č. 498921, dátový kábel č. 498918.

Technický opis

Odchýlka od kolmosti (čelná)	9 µm
Rozsah merania	0 - 415 mm
Meracia sila	1,5 ± 0,5 N
maximálny rozsah použitia	0 - 570 mm
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,0001/0,001/0,01 mm
Metóda pojazdu s meracími bežcami	rucné
Kalibrácia	E2
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	2,5 + 4L / 1000 µm
Opakovateľnosť (2 σ)	2 µm
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Výškomer

Služby

Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 400

024010 400

Kalibrácia Digitálny výškomer maximálny rozsah merania
400

024000 400

Príslušenstvo

Sada meracích dotykov malých Počet tlačidiel 4

445266 4

Rádiový vysielateľ TLC-BLE Typ BT

498921 BT

Dátový kábel TLC, 2 m Typ D

498918 D

Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB

498918 USB

Sada meracích dotykov veľkých Počet tlačidiel 17

445267 17

Sieťový adaptér Typ MH

445282 MH