



## Digitálny výškomer TESA-HITE, Typ: 700



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445245 700
GTIN	7630041143638
Trieda položky	45B

### Popis

#### Prevedenie:

Presné, **veľmi odolné**, ručne nastaviteľné výškomery. Dynamické dotykové snímanie obrobku s vždy rovnakou meracou silou. Jednoduchá obsluha vďaka veľkým čísliciam a symbolom meracích funkcií.

- **Optoelektronický merací systém TESA Opto- $\mu$ . Inkrementálne delená sklenená stupnica s referenčným bodom pre vysokú presnosť.**
- **Veľká, prehľadná obrazovka s číslicami s výškou 21 mm a intuitívnymi symbolmi. Farebný displej a podsvietenie pre lepšiu čitateľnosť.**
- **Veľmi dlhá výdrž batérie pre merania nezávislé od siete.**
- **Príjemné používanie vďaka viacjazyčnej kontextovej nápovede v aktívnych funkciách.**
- **Výrazne rýchlejšie meranie bodov obratu (min, max,  $\emptyset$ ) vďaka patentovanej technológii Quickcenter Dynamic.**
- **Vzduchové vankúše pre jednoduchú a plynulú prácu.**

#### Výhoda:

Obzvlášť vhodné **pre použitie vo výrobní oblasti**. Predná strana panela s ochranou krytom IP65.

#### Použitie:

Na meranie výšok a stupňov, priemerov, rozstupov otvorov, širok drážok a odchylok súbežnosti atď.

#### Rozsah balenia:

Základný prístroj s ovládacím pultom, merací nástavec, referenčný kus, napájací kábel, štandardný merací nástavec s guľôčkou z tvrdého kovu Ø 5 mm, sieťový zdroj 110 – 240 V, opätovne nabíjateľný li-ion akumulátor. **Kalibračný certifikát SCS.**

**Zvláštne príslušenstvo:**

Rozličné špeciálne príslušenstvo sa dodáva na vyžiadanie. Súprava meracích snímačov č. 445266 a č. 445267, rádiový vysielateľ TLC-BLE č. 498921, dátový kábel č. 498918.

## Technický opis

Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	2,5 + 4L / 1000 µm
maximálny rozsah použitia	0 - 870 mm
Metóda pojazdu s meracími bežcami	rucné
Meracia sila	1,5 ± 0,5 N
Kalibrácia	E2
Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,0001/0,001/0,01 mm
Rozsah merania	0 - 715 mm
Opakovateľnosť (2 σ)	2 µm
Odchýlka od kolmosti (čelná)	13 µm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Výškomer

## Služby

Kalibrácia DAkkSDigitálny výškomer maximálny rozsah merania 800

024010 800

Kalibrácia Digitálny výškomer maximálny rozsah merania  
800

024000 800

## Príslušenstvo

Rádiový vysielateľ TLC-BLE Typ BT

498921 BT

Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB

498918 USB

Dátový kábel TLC, 2 m Typ D

498918 D

Sada meracích dotykov veľkých Počet tlačidiel 17

445267 17

Sada meracích dotykov malých Počet tlačidiel 4

445266 4

Sieťový adaptér Typ MH

445282 MH