



Digitálny výškomer TESA-HITE MAGNA, Typ: 400



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	445240 400
GTIN	7630041143614
Trieda položky	45B

Popis

Prevedenie:

Presné, **veľmi odolné**, ručne nastaviteľné výškomery. Dynamické dotykové snímanie obrobku s vždy rovnakou meracou silou. Jednoduchá obsluha vďaka veľkým číslciam a symbolom meracích funkcií.

- **Magnetický merací systém TESA Magna- μ . pre použitie v najdrsnejších podmienkach.**
- **Veľká, prehľadná obrazovka s číslciam s výškou 21 mm a intuitívnymi symbolmi.**
Farebný displej a podsvietenie pre lepšiu čitateľnosť.
- **Veľmi dlhá výdrž batérie pre merania nezávislé od siete.**
- **Príjemné používanie vďaka viacjazyčnej kontextovej nápovede v aktívnych funkciách.**
- **Výrazne rýchlejšie meranie bodov obratu (min, max, \emptyset) vďaka patentovanej technológii Quickcenter Dynamic.**

Výhoda:

Obzvlášť vhodné **pre použitie vo výrobní oblasti. Vysoká odolnosť proti pevným a tekutým nečistotám.** Predná strana panela s ochranou krytom IP65, merací systém je chránený IP55.

Funkcia:

IP55: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Použitie:

Na meranie výšok a stupňov, priemerov, rozstupov otvorov, širok drážok a odchýlok súbežnosti atď.

Rozsah balenia:

Základný prístroj s ovládacím pultom, merací nástavec, referenčný kus, napájací kábel, štandardný merací nástavec s guľôčkou z tvrdého kovu Ø 5 mm, sieťový zdroj 110 – 240 V, opätovne nabíjateľný li-ion akumulátor. **Kalibračný certifikát SCS.**

Zvláštne príslušenstvo:

Rozličné špeciálne príslušenstvo sa dodáva na vyžiadanie. Súprava meracích snímačov č. 445266 a č. 445267, rádiový vysielateľ TLC-BLE č. 498921, dátový kábel č. 498918.

Technický opis

Kroková hodnota číslic prepínateľná	0,001/0,005/0,01 mm
maximálny rozsah použitia	0 - 570 mm
Metóda pojazdu s meracími bežcami	rucné
Najväčšia prípustná chyba (L=nameraná dĺžka v mm)	8 µm
Kalibrácia	E2
Meracia sila	1,5 ± 0,5 N
Opakovateľnosť (2 σ)	< 3 µm
Rozsah merania	0 - 415 mm
Druh batérie	Li-Ion
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Stupeň ochrany krytom IP	IP 55
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Norma	Výrobná norma
Odčítanie s možnosťou prepínania	mm/palce
Rozhranie	TESA Link Connector TLC
Meracia technika	digitálna
Skúšobný protokol	Skúšobný protokol výrobcu
Druh produktu	Výškomer

Služby

024000 400

Kalibrácia Digitálny výškomer maximálny rozsah merania 400

Kalibrácia DAkkS Digitálny výškomer maximálny rozsah merania 400

024010 400

Príslušenstvo

Sada meracích dotykov malých Počet tlačidiel 4

445266 4

Sada meracích dotykov veľkých Počet tlačidiel 17

445267 17

Rádiový vysielač TLC-BLE Typ BT

498921 BT

Dátový kábel TLC, 2 m Typ USB

498918 USB

Dátový kábel TLC, 2 m Typ D

498918 D

Sieťový adaptér Typ MH

445282 MH