

Garant**Ochranné zvaračské rukavice, pár, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 094101 10 |
| GTIN | 4062406128906 |
| Trieda položky | 01H |

Popis**Prevedenie:**

GARANT – zvaračská rukavica vyrobená z lícovej kozinky v nápadnom dizajne GARANT. Kvalitné spracovanie a anatomický strih pre maximálny cit prstov na vedenie anódy počas zvarovania a zároveň poskytuje dobrú ochranu. Vnútrná strana manžety je vybavená ľanovou tkaninou pre vysoké pohodlie a absorpciu potu. Ideálne pre procesy zvarovania TIG.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

| | |
|-------------------|---------------------------------|
| Druh rukavíc | Zvaračské rukavice |
| Kategória ochrany | kategória III |
| Veľkosť rukavíc | 10 |
| Vlastnosť rukavíc | bez silikónov |
| Vlastnosť rukavíc | Odolnosť voči plameňom stupeň 4 |
| Použitie | viacrazové |

| | |
|---------------------------|-------------------------|
| Dĺžka | 350 mm |
| Hrúbka | 0,8 |
| Podkladový materiál | Kozinka |
| Variant Povrchovej úpravy | žiadna povrchová úprava |
| Hmotnosť | 157 g |
| Materiál | Lícová kozinka |
| EN 388 | 2111X |
| EN 407 | 412X4X |
| EN 12477 | Typ B |
| Metóda zvarovania | WIG |
| Farba | biela/hnedá |
| Norma | EN 407 |
| Druh produktu | Zváračské rukavice |