

ejendals

Ochranné zvaračské rukavice, pár Tegera® 126A, Velkosť rukavíc: 9



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094123 9
GTIN	7340118312330
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 126A. Zvaračská rukavica bez podšívky s **výnimočnou citlivosťou** (citlivosť končekov prstov 5 podľa normy EN 420) a vynikajúcim prispôbením. Zosilnený ukazovák a švy s vláknami Kevlar® pre použitie v náročnom pracovnom prostredí. Odoláva kontaktnému teplu 100 °C.

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Druh rukavíc	Zvaračské rukavice
Kategória ochrany	kategória III
Velkosť rukavíc	9
Vlastnosť rukavíc	Odolnosť voči plameňom stupeň 4
Použitie	viacrazové
Dĺžka	310 mm
Podkladový materiál	Lícová kozinka

Variant Povrchovej úpravy	žiadna povrchová úprava
Obsah	12
Materiál	Lícová kozinka
Rozsah použitia	Heavy Duty
Kontaktné teplo do	100 °C
EN 388	2111X
EN 407	412X4X
EN 12477	Typ B
Metóda zvarovania	WIG
Farba	žltá/biela
Norma	EN 407
Druh produktu	Zváračské rukavice