

Garant**Pár rukavíc MASTER FIT, Veľkosť rukavíc: 6****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094305 6
GTIN	4062406128807
Trieda položky	01H

Popis**Prevedenie:**

Anatomicky tvarovaná viacúčelová rukavica s dvojitou povrchovou úpravou z nitrilu a nitrilovej peny s PU na vodnej báze. Mimoriadne príjemný podkladový materiál s **18-vláknovou technológiou pletenia** z nylonu pre mimoriadnu citlivosť pri dotyku. Vhodné na použitie v nielen suchých, ale aj v olejových a mokrých pracovných priestoroch. Bez obsahu DMF.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kategória ochrany	kategória II
Séria	MASTER FIT
Veľkosť rukavíc	6
Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice

Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
EN 388	4121X
Podkladový materiál	Nylón
Povrchová úprava	Nitril/PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Rozsah použitia	Allround
Dĺžka	250 mm
Farba	midrá/oranžová
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacrazové
Druh produktu	Viacúčelové rukavice