

Mahr**Malý dialkomer Precimar SM 60, Typ: 0-60****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	424920 0-60
GTIN	4059192064624
Trieda položky	43A

Popis**Prevedenie:**

Malý dialkomer na rýchle a presné merania vo výrobní oblasti. Rýchle prispôsobenie rôznym obrobkom pomocou individuálnych meracích vložiek a plynule výškovo nastaviteľného podporného stola (Ø 60 mm). Ochrana použitého meracieho zariadenia vstavanou spojkou. Meracie plochy kalené. Možno použiť so všetkými zobrazovacími zariadeniami s 8 mm upínacou stopkou (dostupné na požiadanie).

Výhoda reklamného textu:

Precimar SM 60 je ľahko použiteľný malý dialkomer na rýchle a presné vonkajšie merania na obrobkoch.

- **Jednoduchá konštrukcia zariadenia**
- **Možnosť použitia v oblasti výroby vďaka svojmu robustnému dizajnu**
- **Rýchle prispôsobenie sa novým obrobkom**
- **Voľne voliteľné meracie zariadenie (napr. digitálny odchýlkomer, merací snímač atď.)**
- **Meranie povrchov s tvrdým kontaktným povrchom**
- **Ochrana použitého meracieho zariadenia prostredníctvom vstavanej spojky**
- **použitie rôznych meracích nastavcov**
- **ovládanie pre ľavákov a pravákov**
- **pohyblivá meracia pinola**

Rozsah balenia:

Bez presného úchylkomera alebo odchýlkomera.

Zvláštne príslušenstvo:

Odchýlkomer č. 434314 vel. 25; 434318 vel. 25; 434320 vel. 25; 434324 vel. 25; 434656 vel. 25; 434655 vel. 25; kompaktný dialkomer 434707 vel. 1200; indukčný snímač 434760 vel. 2004M

Technický opis

Merací rozsah	25 mm
Rovinná súbežnosť meracích plôch	1 μ m
Ø meracích plôch	6 mm
Meracia sila	1 \pm 0,2 N
Hmotnosť	9 kg
Meracia technika	analógová
Druh produktu	Strmeňový pasameter s číselníkovým odchýlkomerom