

Jednotlivý kontrolný kolík nehrdzavejúci Trieda tolerancie 1, Typ: 0



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	483914 0
GTIN	2050002038370
Trieda položky	48A

Popis

Prevedenie:

Skúšobný kolík z nehrdzavejúceho materiálu odolávajúceho kyselinám, kalený (58-62 HRC) a popúšťaný. Povrch brúsený a lapovaný. Od \varnothing 1,50 s označením rozmeru na plášti; od \varnothing 3,00 s označením rozmeru na čelnej strane. Od \varnothing 1,00 jedna strana s fazetkou.

Upozornenie:

Pri objednávke tiež uviesť **požadovaný \varnothing** , napr. č. 483914 veľ. 5 **10,08**.

Technický opis

Dĺžka meracích kolíkov	40 mm
Stúpanie	0,01 mm
Menovitý rozmer	0,3 - 0,49 mm
Kalibrácia	L5
Norma	DIN 2269
Druh produktu	Skúšobný kolík

Služby

Kalibrácia DAKKSSkúšobný kolík Maximálny \varnothing 20	028260 20
KalibráciaSkúšobný kolík Maximálny \varnothing 20	028240 20