

**Garant****Stranové štiepacie kliešte na plasty, 15° zahnuté, KW, Celková dĺžka: 150mm**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	725490 150
GTIN	4062406130633
Trieda položky	71B

## Popis

**Prevedenie:**

Rezanie bez skosenia pre rovný rez bez otrepov. Leštená hlava, ramená s plastovým povlakom a otváracia pružina.

Hlava zalomená v uhle 15°.

**Použitie:**

Na rezanie plastových odliatkov v jednej rovine (**nie na kovy**).

**Materiál:**

Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji.

## Technický opis

Celková dĺžka	150 mm
Zábrus	bez fazety
Rukoväť	s plastovým poťahom
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ, zápustkovo kovaná a kalená v oleji
Povrch	leštená
Hlava	15° zalomené
Atribút Názov produktu	KW

s otváracou pružinou	áno
pre plasty	áno
prestavitelná dorazová skrutka	áno
Druh produktu	rezacie kliešte