

**Garant****Štíhle hydraulické upínacie puzdro, HSK-A 63 A = 120, Ø upnutia D1: 6mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	307533 6
GTIN	4045197727626
Trieda položky	31A

**Popis****Prevedenie:**

- Mimoriadne štíhla konštrukcia (3° obrys).
- S otvorom na čip RFID/Balluff.
- Možné axiálne nastavenie dĺžky.
- Všetky stopky sú pretočené.
- Môžu sa použiť redukčné puzdrá.

**Výhoda:**

- Odolné voči teplote vďaka kompletne uzavretému systému, t.j. žiadne spájkované tlakové komory.
- Ideálne tlmiace vlastnosti.
- Vysoké prenosné krútiace momenty, čo vedie k spoľahlivosti procesu.

**Použitie:**

Najmä pri výrobe nástrojov a foriem.

**Ak sa vyžaduje znížená rušivá kontúra.**

Na vrtanie, vystružovanie a frézovanie.

Pre upínacie nástroje so stopkou tolerancie h6.

**Rozsah balenia:**

Vrátane šesťhranného kľúča s priečnou rukoväťou.

**Zvláštne príslušenstvo:**

Redukčné puzdrá č. 302135 – 302165.

**Technický opis**

Vonkajší Ø D	50 mm
--------------	-------

Ø D <sub>2</sub>	12 mm
Dĺžka výčnelku Rozmer A	120 mm
L <sub>2</sub>	73 mm
Ø upnutia D <sub>1</sub>	6 mm
Ø D <sub>3</sub>	20,4 mm
Upínač	HSK-A 63 A = 120
Norma upínača	DIN 69893
Norma upínača	ISO 12164-1
Tvar	A
Kvalita vyváženia G pri otáčkach	G 2,5 pri 25000 min <sup>-1</sup>
Presnosť obvodovej hádzavosti	≤ 3 µm
Stratégia obrábania	HSC
Stratégia obrábania	HPC
Otvor Balluffchip	áno
Druh produktu	Hydraulické upínacie puzdro