



LED akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: MINI-PRO



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081516 MINI-PRO
GTIN	5708997356920
Trieda položky	08C

Popis

Prevedenie:

Akumulátorové pracovné svietidlo s LED s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným prídržným magnetom. Nová generácia verzie **MINI-MAG**, silné bodové a hlavné svetlo, so zobrazením nabíjania vpredu.

Vysokovýkonná LED technológia COB pre mimoriadne jasné, **homogénne ploché svetlo v dvoch stupňoch jasů.**

Dá sa plynulo stmavovať.

Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

Rozsah balenia:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

Technický opis

Osvetľovacie teleso	LED modul
Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Kapacita akumulátora	1,2 Ah

Druh batérie	Li-Ion
Svetelný tok	20 - 200 lm
Napätie akumulátora	3,7 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Trvanie osvetlenia	2 - 20 h
Celková dĺžka	202 mm
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Celková šírka	40 mm
Hmotnosť	143 g
Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	MINIMAG PRO
Druh produktu	Pracovné svetidlo

Príslušenstvo

Lítiovo-iónový akumulátor Kapacita akumulátora 1200	081431 1200
---	-------------