



## LED akumulátorové pracovné svietidlo, Typ: MAG-PRO



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	081516 MAG-PRO
GTIN	5708997356906
Trieda položky	08C

### Popis

#### Prevedenie:

**Akumulátorové pracovné svietidlo s LED** s vysokovýkonnými LED s vysokým svetelným výkonom a vyklápacím, otočným háčikom na zavesenie a silným pridrzným magnetom. Nová generácia verzie **MAG3** s extrémne vysokým svetelným výkonom, veľmi silné bodové a hlavné svetlo, so zobrazením nabíjania vpredu.

**Vysokovýkonná LED technológia COB** pre mimoriadne jasné, **homogénne ploché svetlo v dvoch stupňoch jasu.**

Dá sa plynulo stmavovať.

#### Funkcia:

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

#### Rozsah balenia:

Vrátane USB nabíjacieho kábla.

### Technický opis

Druh batérie	Li-Ion
Kapacita akumulátora	2,6 Ah

Počet obsiahnutých akumulátorov	1
Svetelný tok	60 - 600 lm
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Napätie akumulátora	3,7 V
Osvetľovacie teleso	LED modul
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Celková šírka	70 mm
Trvanie osvetlenia	1,5 - 15 h
Celková dĺžka	270 mm
Hmotnosť	312 g
Zóna ATEX	žiadna
Označenie výrobcu	MAG-PRO
Druh produktu	Pracovné svetidlo