

**LED plošné svetlo Area, 230 V, Príkon: 65W****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	081267 65
GTIN	5708997356371
Trieda položky	08C

**Popis****Prevedenie:**

Nízky tieň a dizajn bez oslňovania s veľkým rozptylom svetla. Výkonné pracovné svietidlo otočné o 360° so zásuvkou Schuko. Svietidlo možno vďaka pevnému háčku zavesiť kdekoľvek alebo ho priamo umiestniť na pracovný stôl.

**Funkcia:**

IP54: Ochrana proti postriekaniu vodou zo všetkých smerov a ochrana proti usadzovaniu prachu vo vnútri (ochrana proti prachu), ako aj úplná ochrana proti dotyku.

**Vhodné pre:**

Statív s trojnožkou Č. 081252 Veľ. 1,35-3.

**Technický opis**

Osvetľovacie teleso	LED lampa
Zásobovanie energiou	Sietová prevádzka
Svetelný tok	6000 lm
Príkon	65 W
Uhol vyžarovania nastavitel'ny	360 Stupeň

Hmotnosť	3500 g
Farba svetla	6000 K
Stupeň ochrany krytom IP	IP 54
Menovité napätie	220 - 240 V
Celková dĺžka	305 mm
Celková šírka	199 mm
Celková výška	199 mm
Pripojovací kábel Dĺžka	5 m
Zóna ATEX	žiadna
Atribút Názov produktu	230 V
Druh produktu	Plošné svietidlo