

**Garant****Pár rukavíc Cut B, Veľkosť rukavíc: 8**

## ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094405 8
GTIN	4062406131104
Trieda položky	01H

## Popis

### Prevedenie:

Všetky súčasti, podkladový materiál, ako aj povrchová úprava, **sú bez silikónu** (testované Fraunhoferovou spoločnosťou). Ideálne sa hodí pre oblasti použitia v automobilovom priemysle a lakovniach.

Bezsilikónová rukavica s ochranou proti porezaniu s veľmi dobrým prispôbením a ľahkou hmotnosťou. Vďaka vysokej pohyblivosti prstov sa veľmi dobre hodí na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Špeciálna priadza so spandexom z **18-vláknovej technológie pletenia** a odolnou polyuretánovou povrchovou úpravou.

### Norma:

EN 388, EN ISO 21420

### Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

## Technický opis

Veľkosť rukavíc	8
Kategória ochrany	kategória II

Druh rukavíc	Viacúčelové rukavice
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez látok obmedzujúcich zmáčavosť farieb
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
EN 388	4X42B
Podkladový materiál	Nylón / špeciálna plsť / Spandex
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	180 mm
Farba	sivá / oranžová
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacúčelové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Viacúčelové rukavice