

Garant**Pár rukavíc Cut B, Veľkosť rukavíc: 10**

ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094405 10
GTIN	4062406131227
Trieda položky	01H

Popis

Prevedenie:

Všetky súčasti, podkladový materiál, ako aj povrchová úprava, **sú bez silikónu** (testované Fraunhoferovou spoločnosťou). Ideálne sa hodí pre oblasti použitia v automobilovom priemysle a lakovniach.

Bezsilikónová rukavica s ochranou proti porezaniu s veľmi dobrým prispôbením a ľahkou hmotnosťou. Vďaka vysokej pohyblivosti prstov sa veľmi dobre hodí na presnú manipuláciu s malými dielmi s ostrými hranami. Špeciálna priadza so spandexom z **18-vláknovej technológie pletenia** a odolnou polyuretánovou povrchovou úpravou.

Norma:

EN 388, EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Viacúcelové rukavice

Veľkosť rukavíc	10
Obsah	12
Vlastnosť rukavíc	bez látok obmedzujúcich zmáčavosť farieb
Vlastnosť rukavíc	bez silikónov
EN 388	4X42B
Podkladový materiál	Nylón / špeciálna plsť / Spandex
Povrchová úprava	PU
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Dĺžka	180 mm
Farba	sivá / oranžová
Technológia štrikovania	18G
Použitie	viacúčelové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Viacúčelové rukavice