




Momentový skrutkovač plne izolovaný, Typ: 5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	659953 5
GTIN	4013288206114
Trieda položky	63F

Popis

Prevedenie:

Ergonomicky tvarovaná viaczložková priečna rukoväť pre optimálny prenos sily. Každý skrutkovač je prednastavený na príslušný **krútiaci moment pre príslušnú veľkosť skrutky**. Veľkosť výstupu a krútiaci moment sú vyrazené na rukoväti. Pri dosiahnutí nastaveného krútiaceho momentu sa skrutkovač počuteľne aj viditeľne uvoľní. **Ďalšie utiahnutie skrutky nie je možné**. Uvoľňovací moment je vyšší ako ťahovací moment (ochrana proti preťaženiu). Rukoväť a čepeľ **kompletne izolované do 1 000 V** podľa **DIN EN 60900/VDE 0682-201**.

Vhodné pre:

Skrutky s vnútorným šesťhrannom.

Technický opis

Prestaviteľnosť hodnoty spúšťania	nedá sa nastaviť
Celková dĺžka L	141 mm
Séria	400 i VDE
Údaje protokolovateľné	nie
Presnosť merania krútiaci moment	±10 %
Nastavenie hodnoty spúšťania	prednastavený

Spätná väzba	s vypínaním
Smer vťahovania	uťahovanie doprava
nastavený uťahovací moment	500 cNm
Meracia technika	mechanický
Princíp spúšťania	mechanická klzná spojka
nastavený uťahovací moment	5 Nm
Merací proces	Krútiaci moment
Forma pripojenia	vymeniteľná čepeľ
Hmotnosť	122 g
Signalizácia spustenia	haptická
Dĺžka čepele	93 mm
Odčítanie s možnosťou prepínania	Nm
Maximálny uťahovací moment	5 cNm
Výstupný profil	6-hranný skrutkovač
Označenie výrobcu	400 i Hex
Pevne nastavený krútiaci moment	áno
Druh produktu	Momentový skrutkovač