

objednávka

Pár rukavíc Tegera® 8805 Infinity, Veľkosť rukavíc: 11



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094561 11
GTIN	7340118319377
Trieda položky	04R

Popis

Prevedenie:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomicky tvarovaná rukavica s ochranou proti porezaniu s **18-vláknovou technológiou pletenia** pre optimálne prispôsobenie a dobrú pohyblivosť prstov. Kvalitná PU povrchová úprava z nitrilovej peny na vodnej báze zaisťuje dobrý úchop. So zosilneným ohybom palca. Pre **kontaktné teplo do 100 °C. Kompatibilné s dotykovou obrazovkou**. Schválená na manipuláciu s potravinami. Rukavica je navyše **bez silikónov** a bola dermatologicky testovaná.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Kategória ochrany	kategória II
Veľkosť rukavíc	11

Obsah	6
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Nylon, ocelové vlákno, karbón
Povrchová úprava	Nitrilová pena/PU na báze vody
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna / sivá / žltá
Norma	EN 407
Kontaktné teplo do	100 °C
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním