

## ejendals

Pár rukavíc Tegera® 8805 Infinity, Veľkosť rukavíc: 7



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	094561 7
GTIN	7340118319339
Trieda položky	04R

### Popis

#### Prevedenie:

Tegera® 8805 Infinity. Anatomicky tvarovaná rukavica s ochranou proti porezaniu s **18-vláknovou technológiou pletenia** pre optimálne prispôsobenie a dobrú pohyblivosť prstov. Kvalitná PU povrchová úprava z nitrilovej peny na vodnej báze zaisťuje dobrý úchop. So zosilneným ohybom palca. Pre **kontaktné teplo do 100 °C. Kompatibilné s dotykovou obrazovkou**. Schválená na manipuláciu s potravinami. Rukavica je navyše **bez silikónov** a bola dermatologicky testovaná.

#### Norma:

EN 388; EN ISO 21420

#### Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

### Technický opis

Kategória ochrany	kategória II
Veľkosť rukavíc	7
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním

Obsah	6
Vlastnosť rukavíc	Bez DMF
Vlastnosť rukavíc	Certifikované pre potraviny
Vlastnosť rukavíc	Vhodné pre dotykové displeje
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4X41B
EN 407	X1XXXX
Podkladový materiál	Nylon, oceľové vlákno, karbón
Povrchová úprava	Nitrilová pena/PU na báze vody
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Allround
Farba	čierna / sivá / žltá
Norma	EN 407
Kontaktné teplo do	100 °C
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	B
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním