


**Prvok Vario mriežka výška 2200 mm, Systémový rozmer: 550-950mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

|                  |                |
|------------------|----------------|
| Číslo objednávky | 994105 550-950 |
| GTIN             | 4260214930050  |
| Trieda položky   | 99T            |

**Popis****Prevedenie:**

Variabilný a všestranne použiteľný systém pre prevádzku a sklad, na svojpomocnú výstavbu izolácií, stien zásobníkov a deliacich stien. Podľa princípu stavebnice sa dajú kombinovať jednotlivé prvky podľa vašich individuálnych želaní. Ak sú oká plochej mriežky 40 × 40 × 3,8 mm previazané v 30 mm rámovom profile, spĺňajú maximálne nároky na kvalitu a priehľadnosť. Dostupné aj vo vyhotovení s ocelovým plechom a akrylovým sklom.

**Rozsah balenia:**

Vrátane montážneho materiálu (iba v prípade č. 994130).

**Povrchová úprava farby:**

Voliteľne **svetlosivá RAL 7035 (štandardná farba)**, signálna modrá RAL 5005, ultramarínová modrá RAL5002, brilantne modrá RAL5007, horcová modrá RAL5010, svetlomodrá RAL5012, tyrkysová modrá RAL5018, prachovo šedá RAL 7037 **s práškovým nástrekom**.

**Technický opis**

|                  |                                |
|------------------|--------------------------------|
| Výška            | 2200 mm                        |
| Systémový rozmer | 550-950 mm                     |
| Druh produktu    | Systém sieťovej deliacej steny |

