

Garant GRIDLINE

**Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 75 kg, 26×20G,  
Výška čela zásuvky: 200mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	930634 200
GTIN	4062406131487
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

**100 % plný výsuv zásuviek** s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.

Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Nosnosť 75 kg.

**Vhodné pre:**

Korpus skrinky na náradie 30 × 24 G, č. 930625.

**Rozsah balenia:**

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

**Povrchová úprava farby:**

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

**Technický opis**

Zásuvka Úžitková plocha v G	26×20
Hmotnosť	16 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg

Výška vpredu	200 mm
Úžitková výška	175 mm
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný
Úžitková šírka v G	26
Úžitková hĺbka v G	20
Rozsah použitia	Montážny vozík
Úžitková hĺbka	500 mm
Úžitková šírka	650 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	áno
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	26x20G
Druh produktu	Zásuvka

## Príslušenstvo

Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 26	951030 26
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 26	951020 26
Koncové krytky úchytiel20-dielne Typ 10	951025 10
Kryt z PVC pre súpravu úchytiel10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 26	951032 26