

**THM snímač dĺžka ramena 36,5 mm, Ø meracej guľôčky: 2Rmm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 436317 2R |
| GTIN | 7630041110869 |
| Trieda položky | 45A |

Popis**Prevedenie:**

Dotyk s rubínovou guľôčkou (vysoká odolnosť proti opotrebovaniu, nie je magnetický ani elektricky vodivý).

Vhodné pre:

Páčkové odchýlkomery TESA, pripojovací závit **M1,4**.

Vhodné pre:

436225

Technický opis

| | |
|-------------------|---------------|
| Dĺžka kláves L | 36,53 mm |
| Ø meracej guľôčky | 2 mm |
| Pripojovací závit | M1,4 |
| Druh produktu | Merací snímač |