

HEDI

Predĺžovacie vedenie 3K-násobná spojka, 250 V, Typ: 15N



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | 081184 15N |
| GTIN | 4003644000517 |
| Trieda položky | 08B |

Popis

Prevedenie:

Schválené na použitie v exteriéroch a vo vlhkých priestoroch (IP44). Odolný proti oleju, benzínu, UV žiareniu.

S 3-násobnou spojkou. **Kábel z neoprénovej gummy** so zástrčkou aj spojkou z gummy odolnej proti striekajúcej vode.

Funkcia:

IP44: Obsahuje ochranu proti striekajúcej vode zo všetkých smerov a ochranu proti vniknutiu cudzích predmetov s $\varnothing > 1$ mm, ale aj tak by bolo potrebné chrániť nástroje a vodiče.

Technický opis

| | |
|---|----------------------------|
| Typ | 15N |
| Dĺžka kábla | 15 m |
| Zloženie kábla | 3G1,5 |
| Trieda kábla | H07RN-F |
| Materiál kábla | neoprén |
| odolný voči nárazom a striekajúcej vode | Kategória 2 (K2) podľa BGI |
| Stupeň ochrany krytom IP | IP 44 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Zásobovanie energiou | Sietová prevádzka |
| Typ zástrčky Vstup | F |
| Atribút Názov produktu | 250 V |
| Sieťové napätie | 250 V |
| Druh produktu | Predlžovací kábel |

Príslušenstvo

| | |
|---|-----------|
| System pro zavesenie káblov CableFix Typ L | 081191 L |
| System pro zavesenie káblov CableFix Typ XL | 081191 XL |
| System pro zavesenie káblov CableFix Typ S | 081191 S |