

uvex**Ochranná helma uvex pheos E-WR, Farba: YELLOW****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	097808 YELLOW
GTIN	4031101523675
Trieda položky	04U

Popis**Prevedenie:**

Ľahká ochranná prilba v športovom dizajne s uzavretou škrupinou prilby (bez vetrania) na prácu s elektrikou **do AC 1000 V**. Systém adaptérov umožňuje kombináciu s priezormi, chráničmi sluchu na prilbu a svetidlami na prilbu. Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM). Odolnosť voči chladu do -30 °C.

- **6-bodový popruh**
- **30 mm upínač Euro-Slot**
- **Potítko PU**
- **Predĺžená zátylková časť**
- **S otočným ťahovaním**

Norma:

DIN EN 397; DIN EN 50365

Špecifikácia:

Ochrana proti postriekaniu tekutým kovom (MM) Odolnosť voči chladu do -30°C.

Technický opis

Farba	ŽLTÁ
odolné voči chladu	do -30 °C
6-bodové textilné zavesenie	áno

možné pripevnenie čelovky	áno
Prípustné do V	1000 V AC
Hmotnosť	401 g
Regulácia šírky	skrutkovací uzáver
Klipy na osadenie prídavných častí	áno
Veľkosť	52 - 61 cm
Vlastnosť helmy	Ochranná vlastnosť do -30 °C
Vlastnosť helmy	Elektrická izolácia
Vlastnosť helmy	Ochrana pred tekutými kovovými rozstrekmi
Materiál plášte prilby	HDPE
Norma	DIN EN 397
Norma	DIN EN 50365
Druh produktu	Ochranná helma

Príslušenstvo

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X3	097756 X3
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X4	097756 X4
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X1	097756 X1
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 3	097753 3
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™ Optime™ Typ 1	097753 1
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X5	097756 X5
Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie série Peltor™ X Typ X2	097756 X2

Mušľová ochrana sluchuHelmové vyhotovenie Peltor™
Optime™ Typ 2

097753 2