

Garant

Otvorený / očkový kľúč s račňou prepínateľné 15° zalomené, Rozmer cez steny: 36mm

**ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	614820 36
GTIN	4045197728401
Trieda položky	61B

Popis**Prevedenie:**

Kovaný v zápustke. Očková strana s mimoriadne ľahko sa pohybujúcou, stabilnou prstencovou rohatkou. Extrémne malý uhol záberu 5°.

Materiál:

Chróm-vanadiová oceľ, matne chrómovaná.

Technický opis

Výška krúžku h_2	19,6 mm
Šírka rozovretia b	76,2 mm
Dĺžka kľúča L	482 mm
Rozmer cez steny	36 mm
Ø krúžku D	65,5 mm
Výška rozovretia h_1	16,6 mm
Rozmery cez steny	metrické
Nastavenie krúžku	15 Stupeň
Počet zubov	72
Následný uhol	5 Stupeň
Výrobný postup	kovaný v zápustke
Materiál	Chróm-vanadiová oceľ

Povrch	matne chrómované
Druh produktu	Skrutkový klúč