

Garant GRIDLINE

Pracovný stôl Vario s 5 zásuvkami s tmavosivou doskou Eluplan pojazdný s granitovou doskou, Velkosti: 1500/5



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	431315 1500/5
GTIN	4062406131821
Trieda položky	41W

Popis

Prevedenie:

Pojazdné meracie pracovisko s doskou z tvrdého kameňa na mobilné použitie. Meracia a kontrolná doska z výnimočného prírodného tvrdého kameňa presnosť 0. Jemne zabrúsené diamantom na kontrolu. Homogénna štruktúra bez nedostatkov. Odolné proti prehnutiu a skrúteniu. Absolútne bezpečné proti hrdzi a odolné proti kyselinám, nízka tepelná vodivosť.

Vrátane nehrdzavejúceho závitového puzdra M8. Pracovná doska Eluplan tmavá, hrúbka 50 mm; 2 mm hrubý plastový povlak s povrchom odolným voči oderu a nárazom. Povrchová úprava je antistatická, maximálne rezistentná voči slabým kyselinám a zásadám. Húževnatý povrch je mimoriadne vhodný pre citlivé diely. Hrany na všetkých stranách s náglejkom ABS. **Pojazdné podnože** zo štvorhrannej rúrky s 2 pevnými a 2 otočnými kolieskami s guľôčkovými ložiskami, Ø 125 mm, s bezstopovým polyuretánovým behúňom. Otočné koliesko so zaistovačom na koliesko a otočný veniec. Zadné steny a odkladacie police z ocelového plechu. Korpus 24G, 600 mm široký z ocelového plechu, centrálne uzamykatelný zámkom s cylindrickou vložkou. 100 % plne výsuvné zásuvky s diferenciálnym výsuvom, jednoručným individuálnym odomykaním zásuviek a nosnosťou 75 kg.

Osadenie:

Výška cela zásuvky v mm: 50; 75; 75; 100; 125

Rozsah balenia:

Vrátane dosky z tvrdého kameňa s presnosťou 0,630 x 400 mm, závitového puzdra M8. Kompletne zmontované. Vrátane skrine so zásuvkami.

Povrchová úprava farby:

Korpus v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá zásuviek v antracitovej farbe RAL 7016, prášková povrchová úprava. Zavesenie dosky z tvrdého kameňa v antracitovej farbe RAL 7016, korpus zásuvky v svetlosivej farbe RAL 7035 (nie je možné konfigurovať).

Upozornenie:

Príslušenstvo nájdete v našom katalógu prevádzkových zariadení, zväzok 3.

Technický opis

Rovinnosť	0,007 mm
Zásuvková skrinka Výška	500 mm
Výška	850 mm
Zásuvky Úžitková hĺbka v G	20
Zásuvky Úžitková hĺbka	500 mm
maximálna nosnosť Pojazdne zariadenie	400 kg
Séria	vario
Dĺžka pracovnej dosky	1500 mm
Doska z tvrdého kameňa Šírka	400 mm
Zásuvková skrinka Šírka	600 mm
Zásuvková skrinka Hĺbka	650 mm
Hrúbka pracovnej dosky	50 mm
Doska z tvrdého kameňa Dĺžka	630 mm
Hĺbka pracovnej dosky	750 mm
Zásuvky Úžitková šírka	500 mm
Hmotnosť	208 kg
Zásuvky Úžitková šírka v G	20
Konštrukčné prevedenie	Konštrukcia z oceľových rúrok
Hrúbka materiálu	1 mm
Pracovný stôl výška	850 mm
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Hrúbka platne	50 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Cylindrický zámok	modulárna zásuvka

Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Druh produktu	prenosný pracovný stôl