


Garant GRIDLINE

**Zásuvka s jednotlivým otváraním zásuvky jednou rukou, 75 kg, 36×24G,
Výška čela zásuvky: 150mm****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	931354 150
GTIN	4062406132170
Trieda položky	9GK

Popis**Prevedenie:**

100 % plný výsuv zásuviek s rôznym výsuvom. Hliníkové pásky na rukoväti s vymeniteľnými a prepisovateľnými označovacími páskami.

Perforovanie na upevnenie drážkových deliacich líšt v rastri 25 mm (od výšky čela zásuvky 75 mm).

S **jednoručným odblokovaním zásuvky** zabraňuje otvoreniu zásuviek počas prepravy.

Nevyhnutné pre všetky montážne vozíky.

Nosnosť 75 kg.

Vhodné pre:

Korpus skrinky na náradie 40 × 28 G, č. 931335.

Rozsah balenia:

Kompletná zásuvka s 1 párom vodiacich líšt.

Povrchová úprava farby:

Korpus zásuviek v svetlosivej farbe RAL 7035, čelá v antracitovej farbe RAL 7016, **prášková povrchová úprava. Korpus zásuvky nie je možné konfigurovať, vždy v svetlosivej farbe RAL 7035.**

Technický opis

Úžitková výška	125 mm
Hmotnosť	20 kg
Zásuvka/výsuvná polica nosnosť	75 kg
Zásuvky Jednotlivé odblokovanie	jednoručný

Zásuvka Úžitková plocha v G	36x24
Výška vpredu	150 mm
Úžitková šírka v G	36
Úžitková hĺbka v G	24
Rozsah použitia	Montážny vozík
Úžitková šírka	900 mm
Úžitková hĺbka	600 mm
so zásuvkami, jednotlivé odblokovanie	áno
Hrúbka materiálu	1,2 mm
Zásuvkový výsuv (čiastočný/plný výsuv)	100 %
Voľba farieb	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Zásuvky Úžitková šírka x úžitková hĺbka v G	36x24G
Druh produktu	Zásuvka

Príslušenstvo

Kryt z PVC pre súpravu úchytiek10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 36	951032 36
Súprava popisovacích prúžkov10-dielne Zásuvky užitočná šírka v G 36	951030 36
Koncové krytky úchytiek20-dielne Typ 10	951025 10
Odblokovanie jednotlivých zásuviek jednou rukou Zásuvky užitočná šírka v G 36	951020 36