

HOLEX**Pár rukavíc Cut D, Velkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094612 7
GTIN	4062406132347
Trieda položky	02H

Popis**Prevedenie:**

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

HOLEX Cut D. Rukavica s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu D a **18-vláknovou technológiou pletenia** pre presné práce s vysokým nebezpečenstvom porezania.

Prevedenie reklamného textu:

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

18-vláknová technológia pletenia pre presné práce so stredným nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Všimnite si reklamný text:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Veľkosť rukavíc	7
Kategória ochrany	kategória II
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Podkladový materiál	DYTEC
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	čierna / sivá
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	D
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním