

**HOLEX****Pár rukavíc Cut D, Velkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094612 10
GTIN	4062406132378
Trieda položky	02H

**Popis****Prevedenie:**

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

HOLEX Cut D. Rukavica s ochranou proti porezaniu s úrovňou ochrany proti porezaniu D a **18-vláknovou technológiou pletenia** pre presné práce s vysokým nebezpečenstvom porezania.

**Prevedenie reklamného textu:**

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

**18-vláknová technológia pletenia** pre presné práce so stredným nebezpečenstvom porezania.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Všimnite si reklamný text:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Kategória ochrany	kategória II
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Veľkosť rukavíc	10
Technológia štrikovania	18G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4342D
Podkladový materiál	DYTEC
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Presnosť
Farba	čierna / sivá
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	D
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním