

HOLEX**Pár rukavíc Cut F / A8, Veľkosť rukavíc: 8****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094615 8
GTIN	4062406132576
Trieda položky	02H

Popis**Prevedenie:**

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

HOLEX Cut F. Rukavica s ochranou proti porezaniu s najvyššou úrovňou ochrany EN-ISO F (zodpovedá ANSI A8) pre ťažké práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

Prevedenie reklamného textu:

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

Úroveň ochrany F (zodpovedá ANSI A8) pre ťažké práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Všimnite si reklamný text:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Veľkosť rukavíc	8
Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Kategória ochrany	kategória II
Technológia štrikovania	10G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Podkladový materiál	DYTEC
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Heavy Duty
Farba	čierna / sivá
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	F
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním