

**HOLEX****Pár rukavíc Cut F / A8, Veľkosť rukavíc: 7****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094615 7
GTIN	4062406132569
Trieda položky	02H

**Popis****Prevedenie:**

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

HOLEX Cut F. Rukavica s ochranou proti porezaniu s najvyššou úrovňou ochrany EN-ISO F (zodpovedá ANSI A8) pre ťažké práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

**Prevedenie reklamného textu:**

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

Úroveň ochrany F (zodpovedá ANSI A8) pre ťažké práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Upozornenie:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Všimnite si reklamný text:**

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

**Technický opis**

Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Kategória ochrany	kategória II
Veľkosť rukavíc	7
Technológia štrikovania	10G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Podkladový materiál	DYTEC
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Heavy Duty
Farba	čierna / sivá
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	F
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním