

HOLEX**Pár rukavíc Cut F / A8, Veľkosť rukavíc: 10****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	094615 10
GTIN	4062406132590
Trieda položky	02H

Popis**Prevedenie:**

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

HOLEX Cut F. Rukavica s ochranou proti porezaniu s najvyššou úrovňou ochrany EN-ISO F (zodpovedá ANSI A8) pre ťažké práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

Prevedenie reklamného textu:

Rukavice s novou technológiou vlákna DYTEC® **kompletne bez sklenených a ocelových vlákien**. Vrstva z nitrilovej peny. Öko-Tex štandard 100.

Úroveň ochrany F (zodpovedá ANSI A8) pre ťažké práce s mimoriadnym nebezpečenstvom porezania.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Upozornenie:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Všimnite si reklamný text:

Minimálne množstvo objednávky zodpovedá jednej jednotke balenia (VPE) alebo jej násobku.

Technický opis

Druh rukavíc	Rukavice na ochranu pred porezaním
Kategória ochrany	kategória II
Veľkosť rukavíc	10
Technológia štrikovania	10G
Odev štandard	Oeko-Tex Standard 100
EN 388	4543F
Podkladový materiál	DYTEC
Povrchová úprava	Nitrilová pena
Variant Povrchovej úpravy	Vnútoraná plocha dlaní
Rozsah použitia	Heavy Duty
Farba	čierna / sivá
Použitie	viacrazové
Trieda ochrany pred rezom	F
Druh produktu	Rukavice na ochranu pred porezaním