

HOLEX**TK technická fréza Z7 – stredná, krížové ozubenie Ø stopky 3 mm, HM, Typ: D0302****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5691 D0302
GTIN	4045197731012
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

TK frézovacie kolíky s vysokou pevnosťou a stabilitou rezacích hrán. Stopka je vyrobená z ocele, keď je Ø hlavy väčší ako Ø stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo tvrdých kovov. Univerzálne ozubenie Z7 na odhrotovanie, lámánie hrán, omietanie, zváranie a povrchovú úpravu. Vhodné tak pre manuálne použitie, ako aj v priemyselných robotoch.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou Ø 3 mm.
ako 546910.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Obsah:

10 frézovacích kolíkov/zväzkov.

Upozornenie:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Celková dĺžka	38 mm
Ø hlavy	3 mm
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Druh ozubenia	krížové brity
Popis tvaru	guľa
Ozubenie skratka	Z7
Dĺžka hlavy L ₁	2,5 mm
Tvar	D0302
Ø stopky	3 mm
Obsah	10
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		

Príslušenstvo

Frézovacie teliesko Z7 – stredný, krížové ozubenie Typ D0302

546910 D0302