

HOLEX**TK technická fréza Z7 – stredná, krížové ozubenie Ø stopky 6 mm, HM, Typ: A1020****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5075 A1020
GTIN	4045197730602
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

TK frézovacie kolíky s vysokou pevnosťou a stabilitou rezacích hrán. Stopka je vyrobená z ocele, keď je Ø hlavy väčší ako Ø stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo tvrdých kovov. Univerzálne ozubenie Z7 na odhrotovanie, lámavie hrán, omietanie, zváranie a povrchovú úpravu. Vhodné tak pre manuálne použitie, ako aj v priemyselných robotoch.

Ø stopky 6 mm.

ako 540750. **Tvar valca (ZYA), bez čelného ozubenia.**

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Obsah:

10 frézovacích kolíkov/zväzkov.

Upozornenie:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Celková dĺžka	64 mm
Ozubenie skratka	Z7
Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Tvar	A1020
Ø stopky	6 mm
Ø hlavy	9,5 mm
Dĺžka hlavy L ₁	19 mm
Druh ozubenia	krížové brity
Popis tvaru	valec bez čelného ozubenia
Obsah	10
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		

Príslušenstvo

Technická fréza Z7 – stredný, krížové ozubenie Typ A1020	540750 A1020
--	--------------