

HOLEX**TK technická fréza Z7 – stredná, krížové ozubenie Ø stopky 3 mm, HM, Typ: D0605****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	GG5691 D0605
GTIN	4045197731036
Trieda položky	GGN

Popis**Prevedenie:**

TK frézovacie kolíky s vysokou pevnosťou a stabilitou rezacích hrán. Stopka je vyrobená z ocele, keď je Ø hlavy väčší ako Ø stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo tvrdých kovov. Univerzálne ozubenie Z7 na odhrotovanie, lámanie hrán, omietanie, zváranie a povrchovú úpravu. Vhodné tak pre manuálne použitie, ako aj v priemyselných robotoch.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou Ø 3 mm.

ako 546910. **Tvar gule** (KUD).

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Obsah:

10 frézovacích kolíkov/zväzkov.

Upozornenie:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

Stupeň jemnosti ozubenia	stredný
Druh ozubenia	krížové brity
Popis tvaru	guľa
Celková dĺžka	38 mm
Ø hlavy	6,3 mm
Dĺžka hlavy L ₁	5 mm
Tvar	D0605
Ozubenie skratka	Z7
Ø stopky	3 mm
Obsah	10
Rezný materiál	HM
Druh produktu	Technická fréza

Údaje o užívateľovi

	Zhoda	V _c	Kód ISO
Oceľ < 900 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 1400 N/mm ²	vhodný		
Oceľ < 55 HRC	vhodný		
Oceľ < 60 HRC	vhodný		
INOX	podmienene vhodný		
Ti	podmienene vhodný		
GG(G)	vhodný		
Uni	vhodný		

Príslušenstvo

Frézovacie teliesko Z7 – stredný, krížové ozubenie Typ D0605

546910 D0605