

HOLEX**TK technická fréza Z7 – stredná, krížové ozubenie Ø stopky 3 mm, HM, Typ: G0613****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

| | |
|------------------|---------------|
| Číslo objednávky | GG5691 G0613 |
| GTIN | 4045197731050 |
| Trieda položky | GGN |

Popis**Prevedenie:**

TK frézovacie kolíky s vysokou pevnosťou a stabilitou rezacích hrán. Stopka je vyrobená z ocele, keď je Ø hlavy väčší ako Ø stopky, v opačnom prípade je tiež vyrobená zo tvrdých kovov. Univerzálne ozubenie Z7 na odhrotovanie, lámavie hrán, omietanie, zváranie a povrchovú úpravu. Vhodné tak pre manuálne použitie, ako aj v priemyselných robotoch.

HM malé frézovacie kolíky so stopkou Ø 3 mm.
ako 546910.

Použitie:

Vhodné pre takmer všetky materiály v manuálnych aj priemyselných robotických aplikáciách. Na odhrotovanie, zrážanie hrán, upravovanie, opracovanie zvarov a povrchov.

Obsah:

10 frézovacích kolíkov/zväzkov.

Upozornenie:

K dispozícii len v súprave zväzkov, nie jednotlivo! Informácie o objednávke: 1 súprava = 1 zväzok.

Technický opis

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Ø hlavy | 6,3 mm |
| Celková dĺžka | 45 mm |
| Druh ozubenia | křížové brity |
| Ø stopky | 3 mm |
| Tvar | G0613 |
| Stupeň jemnosti ozubenia | stredný |
| Ozubenie skratka | Z7 |
| Popis tvaru | zašpicatený oblúk |
| Dĺžka hlavy L ₁ | 12,7 mm |
| Obsah | 10 |
| Rezný materiál | HM |
| Druh produktu | Technická fréza |

Údaje o užívateľovi

| | Zhoda | V _c | Kód ISO |
|-------------------------------|-------------------|----------------|---------|
| Oceľ < 900 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 1400 N/mm ² | vhodný | | |
| Oceľ < 55 HRC | vhodný | | |
| Oceľ < 60 HRC | vhodný | | |
| INOX | podmienene vhodný | | |
| Ti | podmienene vhodný | | |
| GG(G) | vhodný | | |
| Uni | vhodný | | |

Príslušenstvo

Frézovacie teliesko Z7 – stredný, křížové ozubenie Typ G0613

546910 G0613