

Garant GRIDLINE

Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky, Vhodné pre hĺbku plášťa v G: 24



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	958480 24
GTIN	4062406133481
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Jednotka pojazdu GridLine skladajúca sa z 2 traverz z pozinkovaného oceľového plechu. Kompletná s namontovanou súpravou kolies a 1 súpravou držiadiel na tlačenie 2K-Haptoprene®. Na uchytenie skrutkami na skrine GridLine a skrine na náradie. **Tlačte smerom od bočnej steny.** Na dodatočnú montáž skriniek GridLine a skriniek na náradie.

Vhodné pre:

Skrinky na náradie č. 930505 – 930735.

Rozsah balenia:

1 × traverza s 2 otočnými kolieskami so zaistovacou brzdou, 1 × traverza s 2 pevnými kolieskami, 1 × súprava držiadiel na tlačenie.

Pozor!:

Dbajte, prosím, kvôli nebezpečenstvu prevrátenia, preklopenia a vyklopenia pri montáži jednotky pojazdu bezpodmienečne na uvedenú maximálnu výšku.

Myslite, prosím, pri nosnosti na vlastnú hmotnosť skrine/skrine na náradie.

Upozornenie:

Pojazdná jednotka vhodná pre skrinky na náradie GridLine maximálne do výšky 1000 mm. Skrinky na náradie 24×24G len do výšky 900 mm. Maximálna celková nosnosť 600 kg.

Bezpodmienečne si vyžadujú montáž zásuviek s jednoručným odistením jednotlivých zásuviek.

Technický opis

Technický list

Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Hĺbka	600 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Výška podložky	160 mm
Druh produktu	Pojazdná jednotka