

Garant GRIDLINE

**Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky, Vhodné pre hĺbku plášťa v G: 20****ÚDAJE O OBJEDNÁVKE**

Číslo objednávky	958480 20
GTIN	4062406133474
Trieda položky	9GK

**Popis****Prevedenie:**

Jednotka pojazdu GridLine skladajúca sa z 2 traverz z pozinkovaného ocelového plechu. Kompletná s namontovanou súpravou kolies a 1 súpravou držiadiel na tlačenie 2K-Haptoprene®. Na uchytenie skrutkami na skrine GridLine a skrine na náradie. **Tlačte smerom od bočnej steny.** Na dodatočnú montáž skriniek GridLine a skriniek na náradie.

**Vhodné pre:**

Skrine Č. 940001 – 940123; Č. 940801 – 940863.

**Rozsah balenia:**

1 × traverza s 2 otočnými kolieskami so zaistovacou brzdou, 1 × traverza s 2 pevnými kolieskami, 1 × súprava držiadiel na tlačenie.

**Pozor!:**

**Dbajte, prosím, kvôli nebezpečenstvu prevrátenia, preklopenia a vyklopenia pri montáži jednotky pojazdu bezpodmienečne na uvedenú maximálnu výšku.**

**Myslite, prosím, pri nosnosti na vlastnú hmotnosť skrine/skrine na náradie.**

**Upozornenie:**

Pojazdná jednotka vhodná pre skrinky GridLine maximálne do výšky 1250 mm. Maximálna celková nosnosť 200 kg. **Len pre skrinky GridLine bez zásuviek.**

**Technický opis**

Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm

## Technický list

Maximálna nosnosť	200 kg
Výška podložky	160 mm
Hĺbka	500 mm
Druh produktu	Pojazdná jednotka