

Garant GRIDLINE

Súprava príslušenstva mobilnej pohonnej jednotky, Vhodné pre hĺbku pláňa v G: 28



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	958480 28
GTIN	4062406133498
Trieda položky	9GK

Popis

Prevedenie:

Jednotka pojazdu GridLine skladajúca sa z 2 traverz z pozinkovaného oceľového plechu. Kompletná s namontovanou súpravou kolies a 1 súpravou držiadiel na tlačenie 2K-Haptoprene®. Na uchytenie skrutkami na skrine GridLine a skrine na náradie. **Tlačte smerom od bočnej steny.** Na dodatočnú montáž skriniek GridLine a skriniek na náradie.

Vhodné pre:

Skrine na náradie Č. 931005 – 931435, veľkopriestorové skrine Č. 941001, 941003, 941021, 941023, 942301 – 942323, 942701 – 942723.

Rozsah balenia:

1 × traverza s 2 otočnými kolieskami so zaisťovacou brzdou, 1 × traverza s 2 pevnými kolieskami, 1 × súprava držiadiel na tlačenie.

Pozor!:

Dbajte, prosím, kvôli nebezpečenstvu prevrátenia, preklopenia a vyklopenia pri montáži jednotky pojazdu bezpodmienečne na uvedenú maximálnu výšku.

Myslite, prosím, pri nosnosti na vlastnú hmotnosť skrine/skrine na náradie.

Upozornenie:

Pojazdná jednotka vhodná pre skrinky na náradie GridLine maximálne do výšky 1000 mm.

Maximálna nosnosť skriniek na náradie celkovo 600 kg. **Bezpodmienečne si vyžadujú montáž zásuviek s jednoručným odistením jednotlivých zásuviek.**

Pojazdná jednotka vhodná pre veľkoobjemové skrinky GridLine maximálne do výšky 1000 mm.

Maximálna nosnosť veľkoobjemových skriniek celkovo 200 kg. **Len pre veľkoobjemové skrinky GridLine bez zásuviek.**

Technický opis

Ø koliesok konzolového kolieska	125 mm
Ø koliesok riadiaceho kolieska	125 mm
Hĺbka	700 mm
Maximálna nosnosť	600 kg
Výška podložky	160 mm
Druh produktu	Pojazdná jednotka