



## Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 71161264



### ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070200 71161264
GTIN	4014586889900
Trieda položky	03F

### Popis

#### Prevedenie:

#### 2 and 4 speed cordless drill/driver

- For precise drilling and screwdriving results.
- Electronic speed control for smooth, safe starts to drilling and screw driving; reversible.
- Sturdy metal gearbox for long working life.
- Good weight balance and ergonomics with softgrip inserts for non-tiring continuous work.
- Maximum work progress with AMPShare 18V ProCore rechargeable batteries: COOLPACK 2.0 technology provides 135% longer battery life. State-of-the-art cell technology and intelligent battery management provide 87% more power than conventional batteries.

#### Výhoda:

Patentovaná 4-prevodová prevodovka.

#### Rozsah balenia:

Bez akumulátora a nabíjačky. Vráťane skľučovadla, nabíjačky, klipu na opasok, prepravného kufríka. **Bez akumulátora a nabíjačky.**

### Technický opis

Balenie	Pepravný kufrík
Hmotnosť	1,2 kg
typické použitie	Heavy Duty
Označenie výrobcu	ASCM 18 QSW Select
Konštrukcia motora	bezkefový motor
maximálne otáčky 3. stupeň	1400 min <sup>-1</sup>
Napätie akumulátora	18 V
maximálne otáčky 2. stupeň	700 min <sup>-1</sup>
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s <sup>2</sup>
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálny krútiaci moment mäkký	20 Nm
maximálne otáčky 4. stupeň	2500 min <sup>-1</sup>
maximálne otáčky 1. stupeň	400 min <sup>-1</sup>
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
maximálny krútiaci moment tvrdý	40 Nm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	4-stupňová prevodovka. 18V
USP2	vhodné na drevo a ocel, rozsah upínania rýchloupínacieho skľučovadla 1,5 – 13, bez akumulátora

## Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18

073835 FE18