



Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač, Typ: 711SET



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	070204 711SET
GTIN	2050002046504
Trieda položky	03F

Technický opis

Balenie	Pepravný kufrík
Označenie výrobcu	ASCM 12Q SET
maximálne vibrácie podľa EN	<2,5 m/s ²
maximálne otáčky 1. stupeň	400 min ⁻¹
maximálny krútiaci moment tvrdý	40 Nm
maximálne otáčky 4. stupeň	2500 min ⁻¹
typické použitie	Heavy Duty
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
maximálne otáčky 3. stupeň	1400 min ⁻¹
maximálne otáčky 2. stupeň	700 min ⁻¹
Hmotnosť	1,3 kg

Rozsah upínania rýchloskľučovadla	1,5 - 13 mm
Napätie akumulátora	12 V
maximálny krútiaci moment mäkký	20 Nm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do dreva	40 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	13 mm
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Drevo
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Vrtací skrutkovač
USP1	12V
USP2	Rozsah upínania rýchlopínacieho skľučovadla 1,5 – 13, v prepravnom kufríku, vhodný na drevo a ocel'

Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE12	073837 FE12
Základná súprava akumulátorov Typ 9260431701	073832 9260431701
Príslušenstvo pre ručné skrutkovače Quick-In Typ 711301	070208 711301
Akumulátorový 4stupňový vrtací skrutkovač Typ 71161064	070204 71161064