



Akumulátorová jadrová vrtačka, Typ: 71700162



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	076524 71700162
GTIN	4014586889108
Trieda položky	03F

Technický opis

Dĺžka magnetického podstavca	195 mm
maximálne otáčky	130 - 520 min ⁻¹
Maximálny Ø trenia	18 mm
maximálny Ø špirálovitého vrtáku do ocele	18 mm
Označenie výrobcu	AKBU 35 PMQ Select
Hĺbka vrtania	jadrový vrták na ocel, maximálne 50 mm
Balenie	Pepravný kufřík
maximálny priemer vrt závitu -Ø do ocele	M14
Pracovný zdvih	135 mm
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Upínač nástrojov tvar	QuickIn/MK2

ID výrobcu	71700162
Hmotnosť	12,8 kg
Výška	450 mm
Kapacita akumulátora	2,5 Ah
Šírka magnetického podstavca	70 mm
Maximálny Ø zahĺbenia	31 mm
Napätie akumulátora	18 V
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Vrtačka

Príslušenstvo

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 30	119000 30
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 32	119000 32
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 16	119000 16
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 36	119000 36
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 18	119000 18
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 52	119000 52
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 21	119000 21
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 62	119000 62
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 60	119000 60
Základná súprava akumulátorov Typ 92604325	073832 92604325
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 45	119000 45
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 55	119000 55
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 38	119000 38
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 15	119000 15
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 40	119000 40
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 28	119000 28
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 43	119000 43

Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 25	119000 25
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 24	119000 24
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 26	119000 26
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 20	119000 20
Akumulátor Li-IonHighPower Typ batérie, napätie batérie FE18	073834 FE18
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 14	119000 14
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 12	119000 12
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 13	119000 13
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 65	119000 65
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 50	119000 50
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 17	119000 17
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 35	119000 35
Jadrový vrták TKHÍbka rezu 35 mm Ø DC 22	119000 22