



Akumulátorový skrutkovač s príklepom, Typ: 71150764



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	074000 71150764
GTIN	4014586887449
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Robustný a **výkonný akumulátorový skrutkovač s príklepom** s kovovým krytom prevodovky **s dlhou životnosťou**, plne kovovou nárazovou prevodovkou a ergonomickou **strednou rukoväťou s mäkkou podložkou**.

Indikátor stavu nabitia akumulátora, LED osvetlenie pracovného priestoru. S chodom vpravo/vľavo a elektronickou reguláciou otáčok. O 10 % vyšší krútiaci moment pri spätnom chode. Elektronické nastavenie krútiaceho momentu v 6 stupňoch.

Verzia Select.

- **1/4 palcové HEX bitové priame upnutie.**
- **Maximálny ťahovací moment 210 Nm.**
- **Select verzia s MultiVolt rozhraním pre všetky FEIN lítiovo-iónové akumulátory (12 – 18 V).**

Výhoda:

Elektronické nastavenie krútiaceho momentu v 6 stupňoch.

Rozsah balenia:

Bez akumulátora a bez nabíjačky, s prepravným kufríkom.

Upozornenie:

Vhodné náhradné akumulátory a príslušenstvo nájdete pod Č. 073835, akumulátorové štartovacie súbory pod Č. 073832.

Technický opis

Balenie	Pepravný kufrík
Maximálny ťahovací moment	210 Nm
maximálne vibrácie podľa EN	6 m/s ²
Upínač nástrojov Rozmery	1/4 palec
typické použitie	Heavy Duty
Označenie výrobcu	ASCD 18-200 W4
Upínač nástrojov Profil pohonu	HEX
Nárazová hodnota	0 - 3000 min ⁻¹
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Napätie akumulátora	12 V
Napätie akumulátora	18 V
Hmotnosť	1 kg
Počet obsiahnutých akumulátorov	0
Druh batérie	Li-Ion
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
vhodné pre materiál	Ocel
Druh produktu	Skrutkovač s príklepom

Príslušenstvo

Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE12	073835 FE12
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE12	073837 FE12