



Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl Skrutkovač so stredovou rukoväťou, Typ: 7112786



ÚDAJE O OBJEDNÁVKE

Číslo objednávky	071111 7112786
GTIN	4014586891446
Trieda položky	03F

Popis

Prevedenie:

Vypínacie skrutkovače FEIN ACCU TEC sú navrhnuté pre najvyššie nároky na **presné skrutkové spoje v sériovej výrobe.**

- **Bezkefkové EC motory s niekoľkonásobne dlhšou životnosťou a až o 80 % nižšími nákladmi na údržbu.**
- **Oneskorenie opätovného zapnutia po zoskrutkovaní, aby sa zabránilo „dodatočnému bufrovaniu“.**
- **Zablokovanie opätovného zapnutia pri nedostatočnom nabití akumulátora pre proces skrutkovania.**
- **Malé tolerancie doťahovania pre vysokú kvalitu zoskrutkovania.**
- **Rovnaké zostávajúce presné doťahovacie krútiace momenty nezávisle od prípadu skrutkovania.**
- **Skrutkovač, ktorý je možné skontrolovať, hodnota CmK > 1,67 ± 10 % (vo vzťahu k 6 Sigma) podľa ISO 5393 VDI/VDE 2647.**

Krútiaci moment uvoľnenia leží 25 % nad krútiacim momentom dotiahnutia.

Vypínací momentový uťahovák s funkciou ParameterControl pre jednoduché a individuálne programovanie na PC pri použití programovacieho adaptéra (č. 071135 veľ. 92604163).

Volne programovateľné parametre: otáčky, smer otáčania, uhol otáčania, prah krútiaceho momentu a čas.

Až 5 programovacích krokov. Presné prispôsobenie príslušnému prípadu skrútkovania. **Koncové odpojenie mechanickou spojkou.** Ideálny pre optimalizáciu procesu a času.

Vypínací ťahovač pre lítiovo-iónový akumulátor. Nevyžaduje údržbu až do 500 000 zaskrutkovaní.

Rozsah balenia:

Dodáva sa čistý skrútkovač **bez akumulátora, nabíjačky, nastavovacieho náradia a uhlovej hlavy.** Objednajte si akumulátor, nabíjačku, nastavovacie náradie a uhlovú hlavu špeciálne k prístroju.

Upozornenie:

Vhodné akumulátory a nabíjačky nájdete od Č. 073832.

Zariadenia na skúšanie krútiaceho momentu nájdete od č. 654300. Snímače krútiaceho momentu/uhla otočenia nájdete pod č. 654381. Služba prednastavenia krútiaceho momentu na požiadanie.

Technický opis

Hmotnosť vrátane batérie	0,8 kg
Označenie výrobcu	ASM 18-8 PC
Upínač nástrojov	1/4 palca HEX (E 6,3)
Rozsah otáčok	110 - 1200 min ⁻¹
Rozsah krútiaceho momentu	1 - 8 Nm
Napätie akumulátora	12 V
Napätie akumulátora	18 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 12 V
vhodný akumulátor – dodávateľ/typ akumulátora/napätie	napätie Fein typ E 18 V
Konštrukcia	Skrútkovac so stredovou rukoväťou
Zásobovanie energiou	Prevádzka s akumulátorom
Druh produktu	Skrútkovač

Príslušenstvo

Elektronický tester momentových kľúčov „TTT“	654340
--	--------

Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“ Maximálny ťahovací moment 2	654300 2
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073835 FE18
Akumulátor Li-Ion Typ batérie, napätie batérie FE18	073837 FE18
Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“ Maximálny ťahovací moment 10	654300 10
Elektronická skúšačka momentových skrutkovačov „TST“ Maximálny ťahovací moment 25	654300 25